



Giramachos, ajustable reforzado, Tipo: 6



Datos de pedido

Número de pedido	148150 6
GTIN	4045197814920
Clase de artículo	12L

Descripción

Ejecución:

Con mordazas de sujeción templadas y mangos de acero. Una empuñadura de acero desmontable para el uso en espacios reducidos.

Modelo reforzado. Todas las dimensiones **con carcasa de acero forjada de alta calidad y mangos de acero macizo.**

Norma: DIN 1814

Abertura de sujeción □: 9 - 24 mm

Para machos de roscado manual DIN 352: M16 – M42

Para Ø de escariadores de mano DIN 206: 11 - 32 mm

Longitud total: 900 mm

Descripción técnica

Abertura de sujeción □	9 - 24 mm
Para machos de roscado manual DIN 352	M16 – M42
Longitud total	900 mm
Para Ø de escariadores de mano DIN 206	11 - 32 mm
Norma	DIN 1814
Tipo de producto	Giramachos