



Giramachos, ajustable reforzado, Tipo: 5



Datos de pedido

Número de pedido	148150 5
GTIN	4045197814913
Clase de artículo	12L

Descripción

Ejecución:

Con mordazas de sujeción templadas y mangos de acero. Una empuñadura de acero desmontable para el uso en espacios reducidos.

Modelo reforzado. Todas las dimensiones **con carcasa de acero forjada de alta calidad y mangos de acero macizo.**

Norma: DIN 1814

Abertura de sujeción □: 7 - 20 mm

Para machos de roscado manual DIN 352: M12 – M33

Para Ø de escariadores de mano DIN 206: 9 - 26 mm

Longitud total: 700 mm

Descripción técnica

Abertura de sujeción □	7 - 20 mm
Longitud total	700 mm
Para Ø de escariadores de mano DIN 206	9 - 26 mm
Para machos de roscado manual DIN 352	M12 – M33
Norma	DIN 1814
Tipo de producto	Giramachos