



Giramachos, ajustable reforzado, Tipo: 2



Datos de pedido

Número de pedido	148150 2
GTIN	4045197814883
Clase de artículo	12L

Descripción

Ejecución:

Con mordazas de sujeción templadas y mangos de acero. Una empuñadura de acero desmontable para el uso en espacios reducidos.

Modelo reforzado. Todas las dimensiones **con carcasa de acero forjada de alta calidad y mangos de acero macizo.**

Norma: DIN 1814

Abertura de sujeción □: 3 - 9 mm

Para machos de roscado manual DIN 352: M4 – M12

Para Ø de escariadores de mano DIN 206: 5 - 10 mm

Longitud total: 280 mm

Descripción técnica

Para Ø de escariadores de mano DIN 206	5 - 10 mm
Para machos de roscado manual DIN 352	M4 – M12
Abertura de sujeción □	3 - 9 mm
Longitud total	280 mm
Norma	DIN 1814
Tipo de producto	Giramachos