



Giramachos, ajustable reforzado, Tipo: 0



Datos de pedido

Número de pedido	148150 0
GTIN	4045197814852
Clase de artículo	12L

Descripción

Ejecución:

Con mordazas de sujeción templadas y mangos de acero. Una empuñadura de acero desmontable para el uso en espacios reducidos.

Modelo reforzado. Todas las dimensiones **con carcasa de acero forjada de alta calidad y mangos de acero macizo.**

Norma: DIN 1814

Abertura de sujeción □: 2 - 5 mm

Para machos de roscado manual DIN 352: M1 – M8

Para Ø de escariadores de mano DIN 206: 2,5 - 6,5 mm

Longitud total: 130 mm

Descripción técnica

Para machos de roscado manual DIN 352	M1 – M8
Longitud total	130 mm
Para Ø de escariadores de mano DIN 206	2,5 - 6,5 mm
Abertura de sujeción □	2 - 5 mm
Norma	DIN 1814
Tipo de producto	Giramachos