


**Garant****ZDHT 150508FR-F10, HU7705, Tipo: ALU****Datos de pedido**

Número de pedido	211764 ALU
GTIN	4062406681920
Clase de artículo	21A

**Descripción****Ejecución:**

Plaquitas de corte reversibles rectificadas circunferencialmente para un asiento preciso en la herramienta portadora. Sustrato de grano finísimo de alta potencia de la última generación de materiales de corte. Preparación optimizada de las aristas de corte para la aplicación en materiales de fácil arranque de viruta.

Radio angular: 0,8 mm

Avance  $f_z$  por diente: 0,1- 0,25 mm

**Descripción técnica**

Radio angular	0,8 mm
Avance $f_z$ por diente	0,1- 0,25 mm
Código ISO plaquita de corte	ZDHT 150508FR-F10
Clase	HU7705
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Aluminio, plásticos	adecuado	2000 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	1800 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	900 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		