

Garant
VDGT 11T210 FN, HU7810, Tipo: ALU


Datos de pedido

Número de pedido	211865 ALU
GTIN	4062406676858
Clase de artículo	21A

Descripción

Ejecución:

Sustrato de grano fino, superficie de escalones para el guiado de virutas pulida - reducción extrema de la tendencia a pegarse.

Nota:

$a_{p\text{ máx.}} = 3\text{ mm}$ para desbastar con $a_e = 1 \times D$.

Descripción técnica

Radio angular	1 mm
Número de cambios/cortes	2
Tipo	ALU
Avance f_z	0,17 mm
Código ISO plaquita de corte	VDGT 11T210 FN
Clase	HU7810
Material de corte	MD

Tipo de producto

Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	1900 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	1900 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	500 m/min	N
CuZn	adecuado	400 m/min	N
Grafito, PRFV, CFRP	adecuado	100 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		