



## Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, Para tipo de plato: 210



### Datos de pedido

Número de pedido	313725 210
GTIN	4062406699246
Clase de artículo	32R

### Descripción

**Ejecución:**

Ranura y dentado **con fresado fino, sin pavonar.**

**Material:**

Producto de calidad de 16MnCr5.

**Idóneo para:**

**Platos de sujeción automática** de Schunk, Röhm y otras marcas con platos de sujeción automática.

**Partes opcionales:**

Tuercas correderas en ranura n.º 313505 – 313605.

**Nota:**

- **Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).**
- **Garras intercambiables de aluminio, a petición.**

### Descripción técnica

Altura H	45 mm
para rosca DIN 912	M12
Para tipo de plato	210 mm
Anchura de ranura D	14 mm
Distancia entre agujeros a	24 mm

Longitud L	95 mm
Distancia entre perforaciones b	25 mm
Anchura B	35 mm
Adecuado para el código de color	Plato de sujeción automática y mordazas
Tipo de producto	Mordazas de plato de torno de sujeción automática