

**Garant****Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 20/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261128 20/11
GTIN	4062406711078
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Longitud de la cabeza $L_1$	36 mm
Longitud de sujeción $L_2$	18 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Código ISO Soporte	A20R SVUBR/L11
Longitud total L	200 mm
Serie	GARANT Master
Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Ø de mango $D_s$	20 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1103..
Desplazamiento central $L_3$	13 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	24 mm
Tamaño de placa	11 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar