



## Tubo flexible con espiral de nailon 1/4 pulgada con acoplamiento, Longitud utilizable de la manguera: 2,5m



### Datos de pedido

Número de pedido	080057 2,5
GTIN	4062406734831
Clase de artículo	02A

### Descripción

#### Ejecución:

Tubo de nailon flexible. Resistencia a altas temperaturas de -60 / +60 °C.

#### Suministro:

Incluye 1 acoplamiento rápido y una entrerrosca de latón.

### Descripción técnica

Ø exterior manguera	8 mm
Longitud utilizable de la manguera	2,5 m
Intervalo de temperatura	-60 - 60 °C
Conexión acoplado rápido	1/4 pul
Presión de servicio máx.	10 bar
Ø interior manguera	6 mm
Tipo de producto	Tubo

---

## Accesorios

Acoplamiento rápido con rosca interior Rosca interior  
conexión 1/4 pul

---

080171 1/4