

SWISS TOOLS

## Vástagos de barra de mandrinar con amortiguación de vibraciones, HSK-T, Ø de vástago/ Ø D – medida A: 63/25-161mm



### Datos de pedido

Número de pedido	320104 63/25-161
GTIN	2050002062900
Clase de artículo	36D

### Descripción

#### Ejecución:

- Para un torneado eficiente.
- Para el mecanizado con giro a izquierda y derecha.

#### Ventaja:

- Un incremento de la productividad gracias a las vibraciones amortiguadas puede aumentar considerablemente los datos de corte.
- Calidad de la superficie mejorada.
- Seguridad de proceso mejorada.
- Evacuación de viruta mejorada.

#### Aplicación:

Para alojar cabezales de corte intercambiables.

#### Nota:

En cuanto a los cabezales intercambiables adecuados, ver n.º 264826 – 264827.

### Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	161 mm
Ø de mango	63 mm
Ø D	25 mm
Adaptador	HSK-T
Norma asiento	ISO 12164-3
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cuerpo de base barra de mandrinar

