

SWISS TOOLS

Vástagos de barra de mandrinar con amortiguación de vibraciones, PSC, Ø de vástago/ Ø D – medida A: 63/40-238mm**Datos de pedido**

Número de pedido	320409 63/40-238
GTIN	2050002063037
Clase de artículo	36D

Descripción**Ejecución:**

- Para un torneado eficiente.
- Para el mecanizado con giro a izquierda y derecha.

Ventaja:

- Un incremento de la productividad gracias a las vibraciones amortiguadas puede aumentar considerablemente los datos de corte.
- Calidad de la superficie mejorada.
- Seguridad de proceso mejorada.
- Evacuación de viruta mejorada.

Aplicación:

Para alojar cabezales de corte intercambiables.

Nota:

En cuanto a los cabezales intercambiables adecuados, ver n.º 264826 – 264827.

Descripción técnica

Ø de mango	63 mm
Longitud de voladizo medida A	238 mm
Ø D	40 mm
Adaptador	PSC
Norma asiento	ISO 26623-1
Refrigeración interior	sí

Tipo de producto

Vástago de barra de mandrinar