

**Garant****Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango de ABS®, 5×D, Ø DC m7: 17mm****Datos de pedido**

Número de pedido	234025 17
GTIN	4062406738846
Clase de artículo	21S

**Descripción****Ejecución:**

Los canales de refrigeración torcidos proporcionan la máxima estabilidad, ya que el núcleo de la broca no está debilitado.

**Tolerancia de perforación:** -0,1 / +0,35 mm

**Descripción:**

Para rendimiento y exactitud dimensional máximos. También en situaciones de perforación difíciles hasta 5 × D.

**Aplicación:**

Con plaquitas n.º 234030 - 234098.

**Idóneo para:**

Plaquitas SOGX 060305.

**Recomendación:**

**En el inicio del taladrado,** reducir el avance al 70 %.

**Descripción técnica**

Ø del mango ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Longitud total L	147 mm
Ø nominal D	17
Código ISO plaquita de corte	SOGX 060305

Número de filos Z	2
Longitud útil L <sub>1</sub>	85 mm
Serie	Power Drill
Longitud de voladizo L <sub>A</sub>	116 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	5×D
Mango	ABS
Empleo de taladro	abombado con restricciones
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	centrar inclinado con restricciones
Empleo de taladro	taladrado de piezas en paquete con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles