

Garant**Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango de ABS®, 5×D, Ø DC m7: 23mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 234025 23 |
| GTIN | 4062406738914 |
| Clase de artículo | 21S |

Descripción**Ejecución:**

Los canales de refrigeración torcidos proporcionan la máxima estabilidad, ya que el núcleo de la broca no está debilitado.

Tolerancia de perforación: -0,1 / +0,35 mm

Descripción:

Para rendimiento y exactitud dimensional máximos. También en situaciones de perforación difíciles hasta 5 × D.

Aplicación:

Con plaquitas n.º 234030 - 234098.

Idóneo para:

Plaquitas SOGX 080407.

Recomendación:

En el inicio del taladrado, reducir el avance al 70 %.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Ø del mango ABS® D _s | 50 mm |
| Longitud útil L ₁ | 115 mm |
| Longitud de voladizo L _A | 147 mm |
| Longitud total L | 178 mm |
| Número de filos Z | 2 |

| | |
|---|--|
| Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 8IP (1,3 Nm) |
| Ø nominal D | 23 |
| Serie | Power Drill |
| Código ISO plaquita de corte | SOGX 080407 |
| Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 5×D |
| Mango | ABS |
| Empleo de taladro | abombado con restricciones |
| Empleo de taladro | taladrado transversal con restricciones |
| Empleo de taladro | centrar inclinado con restricciones |
| Empleo de taladro | taladrado de piezas en paquete con restricciones |
| Empleo de taladro | inicio de taladrado inclinado con restricciones |
| Empleo de taladro | inicio de taladrado inclinado con restricciones |
| Refrigeración interior | sí |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC |
| Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |