

SWISS TOOLS

Soporte de torneado de apriete derecha, HSK-T, Ø de mango / tamaño de plaquita: 63/16HPmm**Datos de pedido**

Número de pedido	320115 63/16HP
GTIN	2050002062986
Clase de artículo	36D

Descripción**Nota:**

¡La **boquilla HP** n.º 320001 debe pedirse por separado! Las piezas de repuesto n.º 320610 – 320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.
Perno de sujeción PSC a petición.

Descripción técnica

Tamaño de placa	16HP
Plaquita de corte adecuada	16E..
Longitud de voladizo medida A	70 mm
Ø de mango	63 mm
Distancia entre puntas eje f	45 mm
Adaptador	HSK-T
Tipo de boca	derecha
Norma asiento	ISO 12164-3
Refrigeración interior	sí
Tipo de mango	Cono de mango hueco

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete