



## Lijadora angular compacta, Tipo: 7222816



### Datos de pedido

Número de pedido	077111 7222816
GTIN	4014586895017
Clase de artículo	03F

### Descripción

#### Ejecución:

Lijadora angular compacta FEIN de 125 mm de diámetro.

- Motor robusto y potente para el uso diario.
- Protección elevada para el usuario gracias al control del rebote, protección contra el re arranque y mango antivibración.
- Elevada capacidad de sobrecarga gracias a la refrigeración directa del motor, cabezal del engranaje se puede girar en intervalos de 90° (posición del interruptor óptima según la aplicación).
- Cambio rápido sin herramientas del medio abrasivo gracias a la tuerca de apriete rápido.

#### Suministro:

Mango, caperuza protectora, tuerca de apriete, llave.

Quality Dress: CG17-125

Consumo de potencia: 1700 W

Velocidad de giro máxima: 11500 min<sup>-1</sup>

Ø máximo de muela: 125 mm

Profundidad de corte máxima: 35 mm

Peso: 2,4 kg

### Descripción técnica

Tensión de red	240 V
Vibraciones máximas según EN	6 m/s <sup>2</sup>
Ø máximo de muela	125 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Particularidad	Forma constructiva corta
Consumo de potencia	1700 W
Quality Dress	CG17-125
Profundidad de corte máxima	35 mm
Peso	2,4 kg
Bloqueo contra re arranque	sí
Frecuencia de red	50 Hz
Velocidad de giro máxima	11500 min <sup>-1</sup>
Tipo de producto	Lijadoras angulares