



Llave de pipa, acodada, Ancho de llave: 10mm



Datos de pedido

Número de pedido	621341 10
GTIN	4062406750619
Clase de artículo	62C

Descripción

Ejecución:

Forjada para las exigencias más elevadas con anchos de llaves de tolerancias especialmente estrechas. Forma hueca especial, también para tuercas en pernos largos que sobresalen. Ancho de llave igual en ambos lados. tam. 6 y 7 de seis caras en ambos lados; a partir de tam. 8 con seis caras en el brazo largo y polígono de 12 caras en el brazo corto. Ángulo de aprox. 90– 95°.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Descripción técnica

Longitud llave L ₂	29 mm
Perfil de salida	Ranura
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Ancho de llave	10 mm
Perfil de salida lado corto	de 12 caras
Perfil de salida lado largo	Hexagonal
Ø de perforación F	7 mm
Longitud llave L ₁	130 mm
Ángulo	90 - 95 grados
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie	cromado
Anchos de llave iguales en ambos lados	sí
Tipo de producto	Llave de vaso