

**Garant**
**Fresa de MDI con refrigeración interior HPC, ZOx, Ø f8 DC: 10mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	202255 10
GTIN	4045197415103
Clase de artículo	11X

**Descripción**
**Ejecución:**

Fresa de desbastar estable **sin** dentado en los labios.

Con núcleo reforzado, **cavidades especiales para la viruta y cajas de virutas grandes y pulidas.**

**Aplicación:**

Para el desbastado por fresa con altas exigencias en la superficie de la pieza de trabajo.

**Nota:**

**¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!**

**El producto sucesor recomendado es el n.º 202006.**

**Descripción técnica**

Ø de cuello $D_1$	9,2 mm
Avance $f_z$ para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas	0,07 mm
Avance $f_z$ para contornear en aluminio que produce virutas cortas	0,09 mm
Ø de corte $D_c$	10 mm
Anchura del chaflán angular con 45 °	0,2 mm
Voladizo $L_1$ incl. cuello	30 mm
Número de dientes Z	3
Forma del mango	HA
Ø de mango $D_s$	10 mm

Longitud total L	72 mm
Longitud de filo L <sub>c</sub>	22 mm
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Mango	DIN 6535 HA con h6
Tolerancia Ø nominal	f8
Calidad de equilibrado con mango	G 2,5 con HA
Ángulo de hélice	45 grados
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Recubrimiento	ZOX
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	W
Características ángulo espiral	desigual
División de los cortes	desigual
Anchura de ataque a <sub>e</sub> en la operación de fresado	0,5×D al contornear
Anchura de ataque a <sub>e</sub> en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Fresa angular

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio	adecuado con restricciones	500 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	480 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	240 m/min	N
CuZn	adecuado	240 m/min	N

húmedo máximo	adecuado
húmedo mínimo	adecuado con restricciones
seco	adecuado con restricciones
<del>Aire</del>	<del>adecuado con restricciones</del>

**Servicios**

Rectificado de mangos Tipo HB	129100 HB
-------------------------------	-----------