

**Amoladora recta neumática, Ø de pinza portapieza 6 mm largo, Tipo: 7410****Datos de pedido**

Número de pedido	079457 7410
GTIN	015451781538
Clase de artículo	03R

Descripción**Ejecución:**

Minilijadora de barra con alto número de revoluciones en régimen de marcha sin carga, para un rectificado silencioso y eficiente. Potencia con precisión y control mediante el regulador del número de revoluciones incorporado.

Suministro:

Incluye una pinza portapieza de 1/4 pulgada y una de 6 mm.

Descripción técnica

Vibraciones máximas según EN	4,9 m/s ²
Demanda de aire máxima	78 l/min
Ø de pinza portapieza	6 mm
Rosca de conexión	NPT
Tamaño de tubo recomendado (Ø interior)	10 mm
Peso	0,65 kg
Nivel sonoro de funcionamiento	76 dB(A)
Longitud	275 mm
Velocidad de giro máxima	27000 min ⁻¹

Conexión aire comprimido	1/4 pul
Potencia generada	250 W
Tipo de producto	Lijadora recta