

**HOLEX****Soporte para barras de mandrinar Forma E2, VDI 16, Perforación d<sub>2</sub>(H7): 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319305 10
GTIN	4062406745882
Clase de artículo	32U

**Descripción****Ventaja:**

DIN 69880 / VDI 3425, página 2.

**Aplicación:**

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar.

**Norma:**

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Descripción técnica**

l <sub>7</sub>	34 mm
Perforación d <sub>2</sub> (H7)	10 mm
l <sub>6</sub>	44 mm
Rosca del canal de refrigeración	M5
Rosca de tornillo de amarre	M6
Forma	E
Tamaño VDI	VDI 16
d <sub>6</sub>	40 mm

Código de colores mango VDI	VDI 16
Tipo de producto	VDI-soporte de barras de mandrinar