

HOLEX**Soporte para barras de mandrinar Forma E2, VDI 25, Perforación d₂(H7): 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319315 10
GTIN	4062406754884
Clase de artículo	32U

Descripción**Aplicación:**

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

Perforación d ₂ (H7)	10 mm
l ₆	50 mm
l ₇	41 mm
Rosca del canal de refrigeración	M8
Rosca de tornillo de amarre	M6
Forma	E
Tamaño VDI	VDI 25
d ₆	58 mm
Código de colores mango VDI	VDI 25

Tipo de producto

VDI-soporte de barras de mandrinar