

**Soporte para barras de mandrinar Forma E2, VDI 25, Perforación d<sub>2</sub>(H7): 8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319315 8
GTIN	4062406754877
Clase de artículo	32U

**Descripción****Aplicación:**

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar.

**Norma:**

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Descripción técnica**

l <sub>6</sub>	50 mm
Perforación d <sub>2</sub> (H7)	8 mm
l <sub>7</sub>	41 mm
Rosca del canal de refrigeración	M8
Rosca de tornillo de amarre	M6
Forma	E
Tamaño VDI	VDI 25
d <sub>6</sub>	58 mm
Código de colores mango VDI	VDI 25
Tipo de producto	VDI-soporte de barras de mandrinar

