

**HOLEX****Soporte para barras de mandrinar Forma E2, VDI 40, Perforación d<sub>2</sub>(H7): 40mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319330 40
GTIN	4062406755072
Clase de artículo	32U

**Descripción****Aplicación:**

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar.

**Norma:**

**DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Descripción técnica**

Perforación d <sub>2</sub> (H7)	40 mm
l <sub>7</sub>	76 mm
l <sub>6</sub>	90 mm
Rosca del canal de refrigeración	M8
Rosca de tornillo de amarre	M10
Forma	E
Tamaño VDI	VDI 40
d <sub>6</sub>	83 mm
Código de colores mango VDI	VDI 40

Tipo de producto

VDI-soporte de barras de mandrinar