

HOLEX**Brocas de plaquitas reversibles-asiento Forma E1, VDI 20, Perforación d2 (H6): 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319155 16
GTIN	4062406755157
Clase de artículo	32U

Descripción**Aplicación:**

Para taladrar con la broca de plaquitas con alimentación de refrigerante.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

l_2	54 mm
Perforación d_2 (H6)	16 mm
$l_1 -0,2$	64 mm
\varnothing exterior d_3	36 mm
Rosca del canal de refrigeración	M6
Rosca de tornillo de amarre	M10×1
Forma	E
Tamaño VDI	VDI 20
d_6	50 mm

Código de colores mango VDI	VDI 20
Tipo de producto	Portaherramientas VDI