



Brocas de plaquitas reversibles-asiento Forma E1, VDI 20, Perforación d2 (H6): 20mm



Datos de pedido

Número de pedido	319155 20
GTIN	4062406755164
Clase de artículo	32U

Descripción

Aplicación:

Para taladrar con la broca de plaquitas con alimentación de refrigerante.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

Perforación d ₂ (H6)	20 mm
l ₁ -0,2	67 mm
Ø exterior d ₃	40 mm
l ₂	54 mm
Rosca del canal de refrigeración	M6
Rosca de tornillo de amarre	M10×1
Forma	E
Tamaño VDI	VDI 20
d ₆	50 mm

Código de colores mango VDI	VDI 20
Tipo de producto	Portaherramientas VDI