

HOLEX**Soporte para barras de mandrinar Forma E2, VDI 40, Perforación d₂(H7): 50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319330 50
GTIN	4062406755416
Clase de artículo	32U

Descripción**Aplicación:**

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

l ₆	100 mm
l ₇	86 mm
Perforación d ₂ (H7)	50 mm
Rosca del canal de refrigeración	M8
Rosca de tornillo de amarre	M12
Forma	E
Tamaño VDI	VDI 40
d ₆	83 mm
Código de colores mango VDI	VDI 40

Tipo de producto

VDI-soporte de barras de mandrinar