

**WEKEM®****Epoxi en 5 minutos, Capacidad: 24ml**

## Datos de pedido

Número de pedido	083387 24
GTIN	4260205360491
Clase de artículo	08G

## Descripción

### Ejecución:

**Adhesivo rápido de 2 componentes** con elevada resistencia a la tracción y a la fricción, no se encoge y es resistente a numerosas sustancias químicas. Une **metal, vidrio, cerámica, madera, hormigón** entre sí. Aplicación sencilla. El pegado se endurece eficazmente incluso a bajas temperaturas.

### Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.

## Descripción técnica

Color	transparente
Temperatura de procesamiento	15 - 25 °C
Resistencia funcional según	20 - 30 min
Margen de temperatura de aplicación	-40 - 80 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación	12 mes
Resistencia a la tracción y al cizallamiento	12 - 14 N/mm <sup>2</sup>

Tipo de producto

Adhesivo de dos componentes