

HEDI

Bobina de cables completamente de plástico, Tipo: 50N



Datos de pedido

Número de pedido	081103 50N
GTIN	4003644024186
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Los tambores de cables Hedi® son sinónimo de calidad «Made in Germany» y durabilidad. Los cuerpos del tambor diseñados especialmente aseguran un guiado de cable optimizado. El interruptor de parada de rotación integrado evita que el tambor gire accidentalmente. Todos los tambores de cables están equipados con interruptores de protección térmica.

Bobina de cables **generación 7**. Enormemente resistente, estable y segura. Con montaje mural, guía y soporte de cable, y mango giratorio. Cumple además la norma DGUV I 203#006 (anteriormente BGI 608).

- **Superficie de peldaño en la parte trasera para una estabilización adicional**
- **falda obturadora del conector integrada**

Función:

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de 1 mm > de Ø, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.

Clase de protección IP: IP 44

Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua: Categoría 2 (K2) según BGI

Potencia nominal en estado desenrollado: 3500 (16A) W

Clase de cable: H05RR-F

Estructura de cable: 3G1,5

Material cable: Goma

Longitud de cable: 50 m
Número de tomas de corriente: 3

Descripción técnica

Clase de cable	H05RR-F
Clase de protección IP	IP 44
Material carcasa	Plástico
Tensión nominal	250 V
Número de tomas de corriente	3
Estructura de cable	3G1,5
Longitud de cable	50 m
Potencia nominal en estado desenrollado	3500 (16A) W
Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua	Categoría 2 (K2) según BGI
Sistema de diagnóstico existente	sí
Material cable	Goma
Tipo de producto	Bobina de cables