

## HEDI

### Bobina de cables completamente de plástico, Tipo: 40N



#### Datos de pedido

Número de pedido	081103 40N
GTIN	4003644024162
Clase de artículo	08B

#### Descripción

##### Ejecución:

Los tambores de cables HEDI® son sinónimo de calidad "Made in Germany" y durabilidad. Los cuerpos del tambor diseñados especialmente aseguran un guiado de cable optimizado. El interruptor de parada de rotación integrado evita que el tambor gire accidentalmente. Todos los tambores de cables están equipados con interruptores de protección térmica.

Bobina de cables de plástico HEDI® compacta y de alta calidad con un diámetro de 250 mm, con características ergonómicas y de seguridad.

- **Inclinación de 7 grados para una mayor distancia al suelo y un uso cómodo.**
- **Soporte y guía de cables extraíble para una colocación óptima de los cables.**
- **Se puede montar fácilmente en pared.**

Homologación para el uso constante al aire libre y en locales húmedos.

##### Función:

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de 1 mm > de Ø, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.

#### Descripción técnica

Clase de protección IP	IP 44
------------------------	-------

Estructura de cable	3G1,5
Longitud de cable	40 m
Tensión nominal	250 V
Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua	Categoría 2 (K2) según BGI
Sistema de diagnóstico existente	sí
Material carcasa	Plástico
Potencia nominal en estado desenrollado	3500 (16 A) W
Número de tomas de corriente	3
Clase de cable	H07RN-F
Material cable	Goma de neopreno
Tipo de producto	Bobina de cables