

AEG

Martillo combinado de batería, Tipo: BBH18BL



Datos de pedido

Número de pedido	075535 BBH18BL
GTIN	4058546226985
Clase de artículo	07A

Descripción

Ejecución:

- **Martillo combinado de batería de 18V sin escobillas con caja de engranajes metálica resistente y portaherramientas SDS-plus**
- **VARIOLOCK: ángulo del cincel regulable**
- **Acoplamiento de seguridad con conexión de manguera**
- **Parada de percusión para taladrar madera y metales**
- **Detención de giro para trabajos de cincelado sencillos**
- **Mango con sistema antivibración**

Suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio de 18V / 5,0Ah, cargador y maleta de transporte

Embalaje: Maleta de transporte

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: AEG tipo AS 18 V

Mango: SDS Plus

Quality Dress: BBH18BL

Cantidad de baterías contenidas: 2

Tipo batería: Ion de litio

Capacidad de la batería: 5 Ah

Tensión de batería: 18 V

Ø máximo de taladrado espiral en acero: 13 mm

Descripción técnica

Embalaje	Maleta de transporte
Tensión de batería	18 V
Suministro de energía	Con batería
Quality Dress	BBH18BL
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Número máximo de golpes	4800 min ⁻¹
Peso	2,6 kg
Portaherramientas forma	SDS-Plus
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	AEG tipo AS 18 V
Energía de percusión	2,5 J
Ø máximo de taladrado espiral en madera	30 mm
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	26 mm
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	2
Capacidad de la batería	5 Ah
Mango	SDS Plus
Tipo de producto	Martillo perforador