



Cortatubos con 3 moletas para tubos de acero, para tubos de hasta: 1.1/4pul



Datos de pedido

Número de pedido	815101 1.1/4
GTIN	4018754329717
Clase de artículo	83A

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de acero de alta calidad, forjado en estampa; husillo resistente al desgaste con mango de plástico. **Moleta** para tubos de acero de alta calidad, templado con precisión para una duración prolongada. **Rodillos de guía** de acero especial; cromado.

Aplicación:

Para un corte de tubos perpendicular y limpio.

Este cortatubos permite trabajar en tubos ya dispuestos. Con el funcionamiento tipo carraca basta una zona de acción de 120°.

Descripción técnica

Moleta perforación	7,6 mm
para Ø exterior tubo	1/8" – 1.1/4" pul
Quality Dress	Cortatubos RAPID 14001+3
Moleta anchura	19 mm
Ø de la moleta	25 mm
Número de rodillos de guía	0
Número de moletas	3
Tipo de producto	Cortatubos

Accesorios

Desbarbador interior / exterior de acero fino para Ø tubo de hasta 35 mm

814920 35