



Soporte de apriete a la izquierda simturn AX Center Line ØD = 4 mm, Ø Dg6: 20mm



Datos de pedido

Número de pedido	270501 20
GTIN	2050002064638
Clase de artículo	24U

Descripción

Ejecución:

Asiento excéntrico de los insertos de corte.

Ventaja:

Altura de puntas siempre precisa gracias al asiento excéntrico.

Aplicación:

Especialmente en el caso de diámetros de mandrinado muy pequeños.

Descripción técnica

Tornillo de amarre	279710 1
L ₁	90 mm
Quality Dress	AWBW
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte para plaquitas