



Soporte de apriete para torneado KOMET UniTurn® para uso vertical (sin barra de mandrinar) D = 6 mm, Ø de mango d / Ø de perforación d1: 16mm



Datos de pedido

Número de pedido	270533 16
GTIN	2050002065079
Clase de artículo	24U

Descripción

Ejecución:

Selección opcional de 4 tipos de alimentación interna de refrigerante diferentes. Ajuste sencillo con solo dos tornillos prisioneros.

Ventaja:

Soporte de apriete para uso rotativo a petición.

Aplicación:

Especialmente en el caso de alcances largos para reducir las vibraciones.

Descripción técnica

L ₁	75 mm
Tuerca de unión	279715 2
Quality Dress	AY7M
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte para plaquitas