

SIMTEK**Inserto de mandrinar a la derecha CBN simturn AX, L2 = 6,1 mm, Ø Dmin: 1 mm**

Datos de pedido

Número de pedido	270577 1
GTIN	2050002065864
Clase de artículo	24V

Descripción

Ejecución:

Material de corte: CBN8

Descripción técnica

Radio R	0,1 mm
Profundidad de corte máxima a_p máx.	0,05 mm
Ø D	4 mm
Refrigeración interior	no
para perforaciones a partir de Ø D _{min.}	1 mm
f	0,45 mm
Quality Dress	A53KCBN8
Longitud útil	6,1 mm
Atributo del nombre de producto	L ₂ = 6,1 mm
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
--	-----	----------------	------------

Acero < 67 HRC	adecuado
continuo	adecuado
seco	adecuado