

SIMTEK**Inserto de mandrinar a la derecha CBN simturn AX, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min}: 5,2mm**

Datos de pedido

Número de pedido	270583 5,2
GTIN	2050002066007
Clase de artículo	24V

Descripción

Ejecución:

Material de corte: CBN8

Descripción técnica

f	2,45 mm
Refrigeración interior	no
Ø D	5 mm
para perforaciones a partir de Ø D _{min} .	5,2 mm
Profundidad de corte máxima a _p máx.	0,26 mm
Radio R	0,2 mm
Quality Dress	AHAXCBN8
Longitud útil	20,3 mm
Atributo del nombre de producto	L ₂ = 20,3 mm
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
--	-----	----------------	------------

Acero < 67 HRC	adecuado
continuo	adecuado
seco	adecuado