

**Inserto de mandrinar a la derecha CBN simturn AX, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 2,7mm****Datos de pedido**

Número de pedido	270579 2,7
GTIN	2050002065895
Clase de artículo	24V

Descripción**Ejecución:**

Material de corte: CBN8

Descripción técnica

Radio R	0,15 mm
Refrigeración interior	no
Ø D	4 mm
para perforaciones a partir de Ø D _{min.}	2,7 mm
Profundidad de corte máxima a _{p máx.}	0,13 mm
f	1,2 mm
Quality Dress	AKDSCBN8
Longitud útil	10,2 mm
Atributo del nombre de producto	L ₂ = 10,2 mm
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
--	-----	----------------	------------

Acero < 67 HRC	adecuado
continuo	adecuado
seco	adecuado