

**Inserto de mandrinar a la derecha CBN simturn AX, L<sub>2</sub> = 35,6 mm, Ø D<sub>min</sub>: 6,2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	270589 6,2
GTIN	2050002066076
Clase de artículo	24V

**Descripción****Ejecución:**

Material de corte: CBN8

**Descripción técnica**

Refrigeración interior	no
para perforaciones a partir de Ø D <sub>min</sub> .	6,2 mm
Radio R	0,2 mm
Profundidad de corte máxima a <sub>p</sub> máx.	0,31 mm
Ø D	6 mm
f	2,95 mm
Quality Dress	ANYTCBN8
Longitud útil	35,6 mm
Atributo del nombre de producto	L <sub>2</sub> = 35,6 mm
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
--	-----	----------------	------------

Acero < 67 HRC	adecuado
continuo	adecuado
seco	adecuado