

SIMTEK**Inserto de mandrinar a la derecha CBN simturn AX, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin: 4,2mm**

Datos de pedido

Número de pedido	270583 4,2
GTIN	2050002065994
Clase de artículo	24V

Descripción

Ejecución:

Material de corte: CBN8

Descripción técnica

para perforaciones a partir de Ø D _{min.}	4,2 mm
Ø D	4 mm
Radio R	0,15 mm
f	1,95 mm
Refrigeración interior	no
Profundidad de corte máxima a _{p máx.}	0,21 mm
Quality Dress	AHVVCBN8
Longitud útil	20,3 mm
Atributo del nombre de producto	L ₂ = 20,3 mm
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
--	-----	----------------	------------

Acero < 67 HRC	adecuado
continuo	adecuado
seco	adecuado