



## Barra de mandrinar copiadora KOMET® UniTurn®, hacia la derecha, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 3,7mm



### Datos de pedido

Número de pedido	270525 3,7
GTIN	2050002064959
Clase de artículo	24V

### Descripción

#### Ejecución:

Material de corte: CBN8

### Descripción técnica

Refrigeración interior	no
Ø D	4 mm
f	1,95 mm
Radio R	0,15 mm
Profundidad de corte máxima $a_p$ máx.	0,18 mm
Quality Dress	AJ9YCBN8
Longitud útil	15,2 mm
Atributo del nombre de producto	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 67 HRC	adecuado		
continuo	adecuado		

húmedo mínimo	adecuado
seco	adecuado
Aire	adecuado