

Garant

Inserto para brochado de perfiles, hexágono interior, métrico Ø d = 16 mm, WC/C, Hexágono: 8mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	293047 8
GTIN	4062406785154
Clase de artículo	29L

Descripción**Ejecución:**

Con recubrimiento de alto rendimiento (carburo de tungsteno/carbono). Geometría optimizada del corte (forma de filete) para el brochado de perfiles en aceros inoxidables.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles **en una operación.**

Idóneo para:

Soporte de compensación de perfil n.º 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Nota:

- **Tamaños y perfiles especiales a petición.**
- **Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.**

Descripción técnica

L	17 mm
Tolerancia	+0,08 hasta +0,1 mm
Material de corte	HSS
Ancho de llave	8 mm
Ø del taladro previo	8,14 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm ²	0,06 mm

perfil	Hexágono
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Recubrimiento	WC/C
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuada con restricciones		