



## Microscopio estéreo con soporte de brazo articulado, sin iluminación, Tipo: M60



### Datos de pedido

Número de pedido	491754 M60
GTIN	2050002078239
Clase de artículo	49B

### Descripción

#### Ejecución:

- **Gama de productos modular y, por lo tanto, adaptación óptima del microscopio a la aplicación.**
- **Sistema óptico adaptado parfocal: La nitidez se mantiene constante al cambiar de ampliación.**
- **Diseño ergonómico.**
- **La versión ESD evita daños por descargas estáticas.**

Enclavamientos de zoom: 7 posiciones conectables para tareas repetitivas.

#### Suministro:

Soporte para óptica, tubo inclinado binocular 45°, 2 oculares para personas que llevan gafas, objetivo acromático 1,0x, soporte, funda protectora antipolvo (antiestática).

Soporte de brazo articulado.

#### Partes opcionales:

Iluminación LED n.º 491755 e iluminación de luz por transmisión n.º 491777 tam. BLI.

#### Nota:

Tener en cuenta el volumen de suministro, dado que las imágenes del producto pueden diferir ligeramente.

## Descripción técnica

Ø campo visual	5,75 - 36,5 mm
Ocular	10×/23B
Distancia de trabajo	89,6 mm
Serie	M
Profundidad de nitidez	13,7 mm
Base anchura	220 mm
Ampliación (múltiplo)	6,3 - 40
Zoom	6:1
Base longitud	260 mm
Sistema óptico	Greenough parfocal
Tipo de producto	Estereoscopio