

Garant**Prolongación de metal duro integral para fresa atornilladora $\varnothing d = 12$ mm,
Rosca M \times L: M6X90****Datos de pedido**

Número de pedido	301361 M6X90
GTIN	4062406785666
Clase de artículo	31Z

Descripción**Ejecución:**

Prolongación de metal duro integral con propiedades de amortiguación de vibraciones, tolerancia de mango h6, modelo largo y delgado.

Aplicación:

Especialmente adecuado para el uso en conos de contracción térmica. Combinación perfecta de las prolongaciones de acero estándar y las prolongaciones Densimet®.

Descripción técnica

\varnothing de la perforación D_1	6,5 mm
\varnothing del mango d	12 mm
Longitud total L_{tot}	90 mm
\varnothing exterior D	9,8 mm
Rosca M	M6
Longitud útil L_1	40 mm
Adaptador	$\varnothing d = 12$ mm
Refrigeración interior	sí
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Anillo patrón

