

Garant
Barra de mandrinar para tronzado, izquierda, Tipo: 20/2

Datos de pedido

Número de pedido	274171 20/2
GTIN	4062406790318
Clase de artículo	21U

Descripción
Ejecución:

Para plaquitas de corte n.º 275000 – 275015.

Aplicación:

Para tronzado a partir del diámetro $D_{\min.} = 14$ mm.

Atención:

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

Descripción técnica

\varnothing perforación previa mínima $D_{\min.}$	16 mm
Voladizo L_1 de los soportes retraídos	30 mm
$t_{\max.}$ mecanizado interior	3 mm
Ancho de tronzado w	1,5 mm
\varnothing de mango D_s	20 mm
Longitud total L	88 mm
Intervalo de aplicación	tronzado radial interior
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Llave del sistema	sí
Posibilidad de tronzado axial	no

Tipo de producto

Barra de mandrinar