

Garant
Barra de mandrinar para tronzado, derecha, Tipo: 20/2L

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 274170 20/2L |
| GTIN | 4062406785482 |
| Clase de artículo | 21U |

Descripción
Ejecución:

Para plaquitas de corte n.º 275000 – 275015.

Aplicación:

Para tronzado a partir del diámetro $D_{\min.} = 14$ mm.

Atención:

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

Descripción técnica

| | |
|--|--------------------------|
| Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$ | 18 mm |
| $t_{\max.}$ mecanizado interior | 3 mm |
| Longitud total L | 93 mm |
| Ancho de tronzado w | 1,5 mm |
| Ø de mango D_s | 20 mm |
| Voladizo L_1 de los soportes retraídos | 35 mm |
| Intervalo de aplicación | tronzado radial interior |
| Tipo de boca | derecha |
| Refrigeración interior | sí |
| Llave del sistema | sí |
| Posibilidad de tronzado axial | no |

Tipo de producto

Barra de mandrinar