



## Destornillador de desconexión eléctrico, Tipo: S8160



### Datos de pedido

Número de pedido	070236 S8160
GTIN	7322590055479
Clase de artículo	03R

### Descripción

#### Ejecución:

El destornillador eléctrico PRO de la serie S8 incluye una amplia gama de diferentes modelos que ofrecen altas velocidades y precisión. El destornillador S8 de diseño ergonómico ofrece una solución Plug-and-Play para tareas de montaje con pares de apriete reducidos. La serie S8 está diseñada para mejorar la calidad y la eficiencia.

- **Con acoplamiento de desconexión**
- **Par de giro ajustable**
- **Manejo sencillo**

#### Idóneo para :

Uniones roscadas en serie con soporte de hojas de cambio rápido para hojas E 6,3

#### Nota:

Encontrará el adaptador de alimentación correspondiente en: N.º 070235 tam. ADAPTER

Intervalo de par: 20 - 160 cNm

Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga: 700 - 1000

Portaherramientas dimensiones: 1/4 pul

Portaherramientas perfil de accionamiento: Hexágono

Portaherramientas forma: E

Forma constructiva: Barra

### Descripción técnica

Peso	0,46 kg
Nivel sonoro de funcionamiento	67 dB(A)
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	700 - 1000
Intervalo de par	20 - 160 cNm

Quality Dress	S8160
Forma constructiva	Barra
Portaherramientas dimensiones	1/4 pul
Portaherramientas forma	E
Portaherramientas perfil de accionamiento	Hexágono
Tipo de producto	Destornillador de barra