

**duMONT****Brocha cuadrada HSS Ajuste H8, Tipo: 5****Datos de pedido**

Número de pedido	290426 5
GTIN	
Clase de artículo	29J

**Descripción****Aplicación:**

En un paso se brocha un cuadrado interior.

**Descripción técnica**

Long. brocha	165 mm
Longitud brochado acero	6 - 16 mm
Presión de brochado necesaria con St50 y longitud de brochado máxima	500 kg
Taladro de salidaH8	5,2 mm
Material de corte	HSS
Tipo de producto	Herramienta de empuje

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio	adecuado		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Grafito, PRFV, CFRP	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		