



Soporte para tronzado monobloque acodado para ranurado frontal, derecha, Ø Dmin: 50/75mm



Datos de pedido

Número de pedido	278055 50/75
GTIN	4062406840372
Clase de artículo	22B

Descripción

Ejecución:

Todos los tamaños con un solo asiento de plaquita para dos anchuras de tronzado (3 mm y 4 mm).

Para placas ranuradas n.º 278029 - 278036.

Nota:

$D_1 = \varnothing$ mínimo para la 1ª escotadura/ $D_2 = \varnothing$ máximo para la 1ª escotadura.

$D_2 = 999$ en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.

Descripción técnica

Profundidad máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$	14 mm
Anchura del mango b	25×25 mm
Tornillo	279816 4
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ancho de tronzado w	3; 4 mm
Tipo de producto	Soporte para plaquitas

