



Taladro-atornillador de batería, Tipo: M12FDD2-6



Datos de pedido

Número de pedido	070210 M12FDD2-6
GTIN	4058546029920
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Taladro-destornillador con batería MILWAUKEE Taladro-destornillador potente de 2 marchas con batería, con giro a la derecha/izquierda. Baterías REDLITHIUM™ con **vigilancia de compartimentos individuales** e **indicador del estado de carga**. Robusta **caja de engranajes metálica** para una vida útil prolongada. **Portabrocas metálico de sujeción rápida FIXTEC** con bloqueo del husillo. Iluminación por luz LED de la zona de trabajo. Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.

- **Motor POWERSTATE™ sin escobillas para una mayor potencia con una forma constructiva más compacta (longitud de 151 mm).**
- **Sistema electrónico REDLINK PLUS™ para la gestión de potencia inteligente y la protección contra sobrecargas.**
- **Ajuste electrónico del par en 16 niveles más nivel de taladrado.**

Ventaja:

Sistema electrónico REDLINK PLUS™.

Suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio de 12 V / 6,0 Ah, cargador, clip para cinturón, caja HD.

Nota:

Encontrará baterías de recambio adecuadas y cargadores en n.º 073814, n.º 073815, n.º 073829 y n.º 073840.

Descripción técnica

Ø máximo de taladrado espiral en madera	35 mm
Construcción del motor	Motor sin escobillas
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Quality Dress	M12FDD-602X
adecuado para material	Acero
adecuado para material	Madera
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Tipo batería	Ion de litio
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha	0 - 450 min ⁻¹
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Tensión de batería	12 V
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha	1700 min ⁻¹
Peso	1,5 kg
Par de giro máximo duro	44 Nm
Capacidad de la batería	6 Ah
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Cantidad de baterías contenidas	2
Suministro de energía	a batería
Empleo típico	Strong
Tipo de producto	Taladro-atornillador

Accesorios

Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C
Adaptador de destornillador angular Tipo OSD2	073920 OSD2

Adaptador de destornillador angular Tipo WB1	073920 WB1
Sistema de iones de litio M12B6 Tipo de batería MB12	073829 MB12
Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC