



Broca de percusión de metal duro SDS-plus "7X", Ø × longitud total: 15X265mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 789058 15X265 |
| GTIN | 4059952532011 |
| Clase de artículo | 76K |

Descripción

Ejecución:

Nueva generación de **EXPERT SDS-Plus "7X"** con cabezal de metal duro integral soldado de 4 hojas. Filos conformados para un elevado rendimiento de taladrado, larga vida útil y desgaste reducido. No se engancha en hormigón armado.

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería con la máxima comodidad. Suavidad de marcha muy elevada, perfecta para taladros circulares. Diseño de **2+2 espirales** para la evacuación rápida del polvo de taladrado, vibraciones reducidas y una alta estabilidad. Menos fatiga y una carga de máquina reducida.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Longitud total | 265 mm |
| Ø | 15 mm |
| Número de filos Z | 4 |
| Longitud de espiral | 200 mm |
| Material de corte | HM |
| Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor |
| Mango | SDS Plus |
| Tipo de producto | Broca de cincel |

