

**Micrómetro de exteriores digital, Capacidad de medición: 75-100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	421492 75-100
GTIN	4067263101703
Clase de artículo	42B

Descripción**Ejecución:**

Indicador fácilmente legible. Superficies de medición refrentadas de metal duro. Lectura digital y analógica. Carcasa metálica protegida contra el polvo y las salpicaduras de agua.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032. 1 esfera insertable para la medición de superficies curvadas. 1 barra de ajuste.

Descripción técnica

Capacidad de medición	75 - 100 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Paso de husillo	0,5 mm
Suministro de energía	con pilas
Lectura	0,001 mm
Clase de protección IP	IP 54
Ø de varilla	6,5 mm
Límite de error	5 µm

N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Calibración	B2
Tipo de pila	Pila redonda
Norma	DIN 863
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022040 100
Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022050 100

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Barra de ajuste Longitud total 75 mm	421100 75