

**Micrómetro de exteriores digital, Capacidad de medición: 50-75mm****Datos de pedido**

Número de pedido	421492 50-75
GTIN	4062406063207
Clase de artículo	42B

**Descripción****Ejecución:**

Indicador fácilmente legible. Superficies de medición refrentadas de metal duro. Lectura digital y analógica. Carcasa metálica protegida contra el polvo y las salpicaduras de agua.

**Función:**

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

**Suministro:**

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032. 1 esfera insertable para la medición de superficies curvadas. 1 barra de ajuste.

**Descripción técnica**

N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	1
Límite de error	5 µm
Tipo de pila	Pila redonda
Capacidad de medición	50 - 75 mm
Lectura	0,001 mm
Calibración	B2
Ø de varilla	6,5 mm

Suministro de energía	con pilas
Paso de husillo	0,5 mm
Clase de protección IP	IP 54
Norma	DIN 863
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

### Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022040 100
Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022050 100

### Accesorios

Barra de ajuste Longitud total 50 mm	421100 50
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032